

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:  
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260321 16/07
GTIN	4045197877772
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	20 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	10 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Laikiklio ISO kodas	E16R SDQCR/L07
Bendras ilgis L	200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Užspaudimo ilgis $L_2$	15,6 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	107,5 laipsniai
Koto Ø $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500