

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:  
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	250 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Laikiklio ISO kodas	E20S SDQCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	18,9 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	12,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500