

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 10/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo ilgis $L_2$	9 mm
Bendras ilgis $L$	125 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	A10K SDQCR/L07
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	14 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	7 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	30 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	107,5 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Koto Ø $D_s$	10 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500