

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis:
16/07mm**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	260340 16/07
GTIN	4045197877819
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	22 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Užspaudimo ilgis L_2	14 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Bendras ilgis L	180 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDQCR/L07
Iškyšos ilgis L_1	48 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500