

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 20/11 mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Bendras ilgis L	200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Darbinės dalies ilgis L ₃	13 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	26 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm
Laikiklio ISO kodas	A20R SDQCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500