

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 32/11 mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	44 mm
Atraminė plokštelė	269005 3
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Laikiklio ISO kodas	A32S SDQCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Iškyšos ilgis L ₁	96 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 3	269005 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500