

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 40/11 mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Atraminė plokštelė	269005 3
Iškyšos ilgis L ₁	120 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	300 mm
Mažiausias pragrėžimo Ø D _{min}	49 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	39 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A40T SDQCR/L11
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Koto Ø D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 3	269005 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500