

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:  
12/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	36 mm
Bendras ilgis $L$	140 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	9 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	A12L SDQCR/L07
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	17 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	107,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Užspaudimo ilgis $L_2$	11 mm
Koto Ø $D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500