

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
16/07mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	180 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDQCR/L07
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	22 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Užspaudimo ilgis L ₂	14 mm
Iškyšos ilgis L ₁	48 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500