

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:  
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	60 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A20R SDQCR/L11
Darbinės dalies ilgis $L_3$	13 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Užspaudimo ilgis $L_2$	18 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	26 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	107,5 laipsniai
Koto Ø $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500