

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis: 25/11 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Iškyšos ilgis L_1	75 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Laikiklio ISO kodas	A25R SDQCR/L11
Užspaudimo ilgis L_2	24 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	32,5 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Koto Ø D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500