

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:  
32/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	22 mm
Atraminė plokštelė	269005 3
Užspaudimo ilgis $L_2$	31 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	107,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	44 mm
Laikiklio ISO kodas	A32S SDQCR/L11
Iškyšos ilgis $L_1$	96 mm
Koto Ø $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 3	269005 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500