

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
40/11 mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260341 40/11 |
| GTIN | 4045197877925 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------|
| Laikiklio ISO kodas | A40T SDQCR/L11 |
| Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 27 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 49 mm |
| Atraminė plokštelė | 269005 3 |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 120 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3.. |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 39 mm |
| Bendras ilgis L | 300 mm |
| Atraminės plokštelės varžtas | 269013 2 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 |
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Koto Ø D _s | 40 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | kairinis |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15 | 674248 TX15 |
| Atraminė plokštelė Tipas 3 | 269005 3 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |