

**Garant**

**Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis:  
12/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A12L SDXCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	9 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	17 mm
Naudingasis gylis T	4,3 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500