

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis:  
16/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Bendras ilgis L	180 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	33 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	21 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDXCR/L07
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Naudingasis gylis T	4,3 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500