

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 20/11 mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Laikiklio ISO kodas	A20R SDXCR/L11
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	13 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Naudingasis gylis T	10 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500