

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260344 25/11
GTIN	4045197877963
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A25R SDXCR/L11
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	31,5 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Galvutės ilgis L ₁	50 mm
Naudingasis gylis T	10 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500