

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260345 16/07
GTIN	4045197877987
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDXCR/L07
Galvutės ilgis L ₁	33 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	21 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Naudingasis gylis T	4,3 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500