

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:  
20/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260345 20/11
GTIN	4045197877994
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	18 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Plokštelės dydis	11 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A20R SDXCR/L11
Bendras ilgis L	200 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Naudingasis gylis T	10 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500