

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 16/11 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261132 16/11
GTIN	4045197878014
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	16,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Bendras ilgis L	180 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	21 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15,5 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SVUBR/L11
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500