

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 20/11 mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261132 20/11
GTIN	4045197878021
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Galvutės ilgis L ₁	20,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	200 mm
Laikiklio ISO kodas	A20R SVUBR/L11
Darbinės dalies ilgis L ₃	13 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500