

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 25/16mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261132 25/16 |
| GTIN | 4045197878038 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 17 mm |
| Plokštelės dydis | 16 mm |
| Užspaudimo ilgis L_2 | 24 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D_{min} | 32 mm |
| Galvutės ilgis L_1 | 25,5 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Laikiklio ISO kodas | A25R SVUBR/L16 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1604.. |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 |
| Bendras ilgis L | 200 mm |
| Koto Ø D_s | 25 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | lšilginis tekinimas, vidinis |

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500