

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 32/16mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261132 32/16
GTIN	4045197878045
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Laikiklio ISO kodas	A32S SVUBR/L16
Galvutės ilgis L ₁	33,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Atraminė plokštelė	269005 8
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Plokštelės dydis	16 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500