

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
16/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261133 16/11
GTIN	4045197878069
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	21 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L_1	16,5 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SVUBR/L11
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500