

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
20/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261133 20/11
GTIN	4045197878076
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Galvutės ilgis L_1	20,5 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Užspaudimo ilgis L_2	18 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Laikiklio ISO kodas	A20R SVUBR/L11
Bendras ilgis L	200 mm
Koto Ø D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500