

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
25/16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261133 25/16
GTIN	4045197878083
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A25R SVUBR/L16
Užspaudimo ilgis L_2	24 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Bendras ilgis L	200 mm
Galvutės ilgis L_1	25,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	32 mm
Koto Ø D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500