

**Garant**

**Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:  
32/16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	40 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	22 mm
Atraminė plokštelė	269005 8
Laikiklio ISO kodas	A32S SVUBR/L16
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Užspaudimo ilgis $L_2$	31 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Bendras ilgis L	250 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Galvutės ilgis $L_1$	33,5 mm
Koto Ø $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500