

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:  
40/16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Galvutės ilgis $L_1$	40 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	27 mm
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Atraminė plokštelė	269005 8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Plokštelės dydis	16 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	49 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	39 mm
Bendras ilgis $L$	300 mm
Laikiklio ISO kodas	A40T SVUBR/L16
Koto Ø $D_s$	40 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500