

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260704 25/12
GTIN	4045197878137
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Darbinės dalies ilgis L ₄	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 1204..
Laikiklio ISO kodas	SSBCR/L 2525M12
Koto dydis	25 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Atraminė plokštelė	269005 9
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Varžtas atraminei plokštei Tipas 5	269013 5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20	269028 20
Atraminė plokštelė Tipas 9	269005 9
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500