

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Bendras ilgis L	100 mm
Laikiklio ISO kodas	SSBCR/L 1616H09
Koto dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	269005 12
Darbinės dalies ilgis L ₄	13 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	lšilginis tekinimas, išorinis

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Atraminė plokštelė Tipas 12	269005 12
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500