

Garant
Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260705 20/12
GTIN	4045197878151
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Darbinės dalies ilgis L ₄	17 mm
Laikiklio ISO kodas	SSBCR/L 2020K12
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 1204..
Plokštelės dydis	12 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Atraminė plokštelė	269005 9
Koto dydis	20 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20	269028 20
Atraminė plokštelė Tipas 9	269005 9
Varžtas atraminei plokštei Tipas 5	269013 5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500