

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260705 25/12
GTIN	4045197878168
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 1204..
Bendras ilgis L	150 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminė plokštelė	269005 9
Koto dydis	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Laikiklio ISO kodas	SSBCR/L 2525M12
Darbinės dalies ilgis L ₄	22 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Varžtas atraminei plokštei Tipas 5	269013 5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20	269028 20
Atraminė plokštelė Tipas 9	269005 9
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500