

Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydžiai: 10/07mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Plokštelės dydis	7 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	9,5 mm
Koto dydis	10 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	70 mm
Laikiklio ISO kodas	SDNCN 1010E07
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	62,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500