

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydžiai: 12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L_1	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Laikiklio ISO kodas	SDNCN 1212F07
Plokštelės dydis	7 mm
Koto dydis	12 mm
Funkcinis plotis L_4 neutralaus laikiklio darbinis plotis	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	62,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500