

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydžiai: 20/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Varžtas atraminei plokštelei	269013 2
Atraminė plokštelė	269005 3
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	125 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Funkcinis plotis L <sub>4</sub> neutralaus laikiklio darbinis plotis	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Laikiklio ISO kodas	SDNCN 2020K11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Koto dydis	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	62,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Atraminė plokštelė Tipas 3	269005 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500