

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydžiai: 25/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	SDNCN 2525M11
Atraminė plokštelė	269005 3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Funkcinis plotis $L_4$ neutralaus laikiklio darbinis plotis	12,5 mm
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis $L_1$	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	62,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 3	269005 3
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500