

**3M****Soft-Pad komplektas, 20 vnt. minkšti, 140×115×5 mm, Grūdėtumas: 1500**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	557545 1500
GTIN	30051131026002
Produktų klasė	53M

## Aprašymas

### Modelis:

**Soft-Pad** su **spaudimą paskirstančios** struktūros porolonu. Dengta korundu (A).  
1 pusė padengta.

### Privalumai:

- **Elastinės, jokių užsilenkimų ar klosčių.**
- **Visos kempinės tinka ir drėgnajam šlifavimui.**
- **Mažai užsiteršia, galima plauti.**

### Paskirtis:

**Glotnus kontūrų, briaunų apdirbimas ir šlifavimas sunkiai prieinamose vietose**, pvz.,  
paruošimas prieš dažymą, valymas. Drėgnas ir sausas šlifavimas.

## Techninis aprašymas

Grūdėtumas	1500
Smulkumo laipsnis	mikro glotnus
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Plotis	115 mm

Aukštis	5 mm
Ilgis	140 mm
Produkto pavadinimo požymis	140×115×5 mm
Kempinių, lapelių skaičius	20
Produkto rūšis	Šlifavimo kempinė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		