



Greitaeigė freza MFH micro, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 8/1 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221941 8/1
GTIN	4960664778355
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229722 (6IP, 0,6Nm)
Iškyšos ilgis L_1	16 mm
Vidinis aušinimas	taip
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LPGT 0102..
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Nuožulos kampas α_{max}	3,69 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	14 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Bendras ilgis L_{viso}	75 mm
$\varnothing D_3$	4 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	8 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	12 mm

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	3,1 mm
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza