



## Greitaeigė freza MFH micro, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 12/3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221941 12/3
GTIN	4960664778379
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

### Techninis aprašymas

$\varnothing D_3$	8 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	80 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{\text{max}}$	7,1 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	20 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	1,61 laipsniai
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LPGT 0102..
Keičiamų plokštelių varžtas	229722 (6IP, 0,6Nm)
Iškyšos ilgis $L_1$	20 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	0,5 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	22 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	11 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza