



Greitaeigė freza MFH micro, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 14/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221941 14/3
GTIN	4960664778386
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Techninis aprašymas

Nuožulos kampas α_{\max}	1,26 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtas	229722 (6IP, 0,6Nm)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	9,1 mm
Iškyšos ilgis L ₁	20 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	14 mm
Bendras ilgis L _{viso}	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$	0,5 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LPGT 0102..
Vidinis aušinimas	taip

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	26 mm
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza