



Greitaeigė freza MFH micro, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 16/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221941 16/4
GTIN	4960664778393
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	90 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	30 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229722 (6IP, 0,6Nm)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	28 mm
Iškyšos ilgis L_1	25 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	11,1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LPGT 0102..
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vidinis aušinimas	taip
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,5 mm
$\varnothing D_3$	12 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	1,03 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza