



## Greitaeigė freza MFH micro, Weldon kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 8/1mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221942 8/1
GTIN	4960664778409
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

### Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	3,69 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	3,1 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	8 mm
$\varnothing D_3$	4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	12 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$	0,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229722 (6IP, 0,6Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	14 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LPGT 0102..
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	58 mm

Iškyšos ilgis $L_1$	16 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	11 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza