



Greitaeigė freza MFH micro, Weldon kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 12/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221942 12/3
GTIN	4960664778423
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	65 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	7,1 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	0,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	22 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_{\text{c}}$	12 mm
Koto $\varnothing D_{\text{s}}$ h6	12 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tinkamos keičiamos plokštelės	LPGT 0102..
Iškyšos ilgis L_1	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229722 (6IP, 0,6Nm)
$\varnothing D_3$	8 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	1,61 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza