



Greitaeigė freza MFH micro, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 14/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221942 14/3
GTIN	4960664778430
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Techninis aprašymas

Nuožulos kampas α_{\max}	1,26 laipsniai
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\max}$	0,5 mm
Koto Ø D _s h ₆	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	24 mm
Iškyšos ilgis L ₁	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	65 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	9,1 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	14 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LPGT 0102..
Vidinis aušinimas	taip
Ø D ₃	10 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	26 mm

Keičiamų plokštelių varžtas	229722 (6IP, 0,6Nm)
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza