



Greitaeigė freza MFH micro, Weldon kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 16/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221942 16/4
GTIN	4960664778447
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Iškyšos ilgis L_1	25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Vidinis aušinimas	taip
$\varnothing D_3$	12 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	11,1 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Bendras ilgis L_{viso}	73 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,03 laipsniai
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LPGT 0102..
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm

Keičiamų plokštelių varžtas	229722 (6IP, 0,6Nm)
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza