



## Greitaeigė freza MFH micro, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 12/3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221943 12/3
GTIN	4960664806713
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

### Techninis aprašymas

$\varnothing D_3$	8 mm
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	0,5 mm
Tvirtinimo sriegis M	M6
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	17 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	22 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	7,1 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	1,61 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	LPGT 0102..
Keičiamų plokštelių varžtas	229722 (6IP, 0,6Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza