



Greitaeigė freza MFH micro, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 16/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221943 16/4
GTIN	4960664806737
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
$\varnothing D_3$	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229722 (6IP, 0,6Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	11,1 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	28 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,03 laipsniai
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
Tvirtinimo sriegis M	M8
Bendras ilgis L_{viso}	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LPGT 0102..

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	30 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza