

**STARCKE®****Šlifavimo popierius (SiC), atsparus vandeniui Matador, 230×280 mm,  
Grūdėtumas: 1200****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 557500 1200   |
| GTIN             | 4002748337710 |
| Produktų klasė   | 56Z           |

**Aprašymas****Modelis:**

Labai stiprus ir lankstus lateksinis popierius su tolygiai paskleistais **silicio karbido (SiC) grūdeliais**. Gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas. **Lapelių dydis 230×280 mm**.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka rankomis šlifuoti kėbulus, remonto ir lakavimo dirbtuvėse, šlifuoti ir poliruoti lakuotus arba glaistytus paviršius.

**Techninis aprašymas**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Smulkumo laipsnis           | polir.           |
| Grūdėtumas                  | 1200             |
| Gamintojo pavadinimas       | 911 A            |
| Serija                      | Matador          |
| Šlifavimo priemonės         | Silicio karbidas |
| Šlifavimo priemonių kodas   | SiC              |
| Šlifavimo lapo plotis       | 280 mm           |
| Šlifavimo lapo ilgis        | 230 mm           |
| Produkto pavadinimo požymis | 230×280 mm       |

Produkto rūšis

Šlifavimo popierius

**Vartotojo duomenys**

|                                 | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg                          | tinka            |                      |                  |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka            |                      |                  |
| Plienas <55 HRC                 | tinka            |                      |                  |
| Plienas <60 HRC                 | tinka            |                      |                  |
| Plienas <67 HRC                 | tinka            |                      |                  |
| INOX                            | tinka            |                      |                  |
| Ti                              | tinka            |                      |                  |
| Ketus (G)                       | tinka            |                      |                  |
| Plastikas, GFK                  | tinka            |                      |                  |
| Akmuo                           | ribotai tinka    |                      |                  |
| Dažai                           | tinka            |                      |                  |
| Uni                             | ribotai tinka    |                      |                  |
| drėgnas, maks.                  | tinka            |                      |                  |
| sausasis                        | ribotai tinka    |                      |                  |

**Priedai**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Guminė šlifavimo kaladėlė | 557600 |
| Plieninis galąstuvus      | 556950 |