

Garant
APMT 100305 TR, HB8525, Tipas: ST1100

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215948 ST1100
GTIN	4045197877581
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.

Skirta $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Plokštelės storis: 3,18 mm

Kampo spindulys: 0,5 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,11 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1100
Pastūma f_z per dantį	0,11 mm
Kampo spindulys	0,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 100305 TR
Kietlydinys	HB8525

Ašmenys	HM
Plokštelės storis	3,18 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui