



Spyruoklinis jėgos matuoklis Macro Line Niutonas, Maksimalios svėrimo ribos: 100N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479422 100
GTIN	7612348800988
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Itin tikslios precizinės svarstyklės $\pm 0,3$ % apkrovos. Taros ribos iki 20 % galimos apkrovos. Įvairios matavimo padėtys (išskyrus Nr. 479410 – tik vertikaliai). Nulinė padėtis ir 20% taros nustatymas reguliavimo varžtu. Viršutinė ir apatinė dalis pasukama 360°.

Su pagalbine rodykle ir rankena.

Tiekimo sudėtis:

Su plastikine įmaute ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Pakeitimo rinkinys spyruokliniam jėgos matuokliui Nr. 479421.

Techninis aprašymas

Apkrovos laikymas	Kablys
Skalės ilgis	140 mm
Padalos vertė	1 N
maksimalios svėrimo ribos	100 N

Kalibravimas	K1
Produkto rūšis	Spyruoklės jėgos matuoklis

Paslaugos

KalibravimasSpyruoklės jėgos matuoklis Tipas F	027730 F
--	----------

Priedai

Pakeitimo rinkinys Tipas MACRO	479421 MACRO
Rodyklės Tipas MACRO	479429 MACRO